


JANOME

Sewist 525S



SY UNIKA PROJEKT - ENKELT OCH LÄTT

SEWIST 525S



INBYGGD NÅLTRÄDARE

För enkel trädning av nålen och inga överansträngda ögon.



AUTOMATISKT 1-STEGS KNAPPHÅL


Placera knappen i knapphållaren på foten. Knapphållsfoten mäter automatisk längden för knapphållet och ett perfekt knapphål sys automatiskt i ett enda steg.



LIGGANDE MAGNETISKT HELROTTERANDE GRIPARSYSTEM

Trasselfritt, magnetiskt, liggande helroterande griparsystem, enkelt att lägga i och ta ut undertråds spolen, och för att rengöra spolhuset. Dessutom full kontroll över trådmängden genom det genomskinliga spollocket.

One-Step



25
SÖMMAR



ENKEL KONVERTERING TILL FRIARMSSÖMNAD

Det avtagbara sybordet är enkelt att ta av för friarmssömnad. Friarmen används till fäll av ärmar, byxben och andra svåråtkomliga syområden.



BEKVÄMT PLACERAD TRÅDAVSKÄRARE

Med en hand skär du enkelt av tråden och dessutom i korrekt längd för problemfri systart.



TILLBEHÖRSFÖRVARING

Syttillbehör och pressarfötter är bekvämt förvarade i sybordets förvaringsutrymme.



SNABBA PRESSARFOTSBYTEN

Endast ett tryck på utlösarknappen för montering av pressarfoten. För att montera "snap on", placera foten under pressarfotsfästet och sänk pressarfotslyften.



PRESSARFOTSTRYCK JUSTERING

Genom att justera pressarfotstrycket, kan du sy i alla typer av tyger och kvaliteter med ett perfekt resultat.



MATARSÄNKNING

För att sy fast knappar, frihandsquilta, stoppa o.s.v. endast tryck reglaget för matarsänkning åt sidan, och matar-tändarna sänks.

JANOME

www.janome.se

Besök din Janome återförsäljare idag

www.janome.se
Kundtelefon 08-243030